



SBN240

Teknik özellikler

Mimari

Sipariş tipi	Kapalı şalter
Nötr durum	Nötrsüz
Kutup sayısı	2 P
kutup türü	2 P

Konfigürasyon

modül sayısı	2
--------------	---

Temel elektriksel özellikler

Anma çalışma gerilimi Ue	400 V
Frekans	50/60 Hz

Voltaaj

anma izolasyon gerilimi	440 V
Tip 1 gerilim girişi	AC
Anma darbe dayanım gerilimi	6000 V

Elektrik akımı

AC21 kategori B'de anma çalışma akımı	40 A
AC22 kategori A ile geçerli akım değeri	40 A
Anma akımı	40 A
anma kısa süreli dayanma akımı 1s	0.6 kA
Panoların dışındaki termik anma akımı	40 A
AC21 kategori A'da anma çalışma akımı	40 A
AC22 kategori B'ye göre geçerli akım değeri	40 A

Boyutlar

Kurulan ürünün derinliği	68 mm
Monte edilen ürünün yüksekliği	83 mm
Kurulu ürünün genişliği	35 mm

Frekans

Frekans	50 ila 60 Hz
---------	--------------

Güç

IN (anma Akım) altındaki toplam güç kaybı	2.2 W
In (anma akımda) kutup başına güç kaybı	1.1 W

Dayanıklılık

Çalışma döngülerinde AC21'de anma yükte elektrik dayanıklılığı	5000
--	------

Çalışma döngülerinde AC22'de anma yükte elektrik dayanıklılığı	5000
--	------

Mekanik operasyon sayısı	60000
--------------------------	-------

Kurulum, montaj

Sıkma torku	2,8Nm
-------------	-------

Bağlantı

Bağlantı kesiti bükülgen kablo	2,5 / 16mm ²
--------------------------------	-------------------------

Bağlantı kesiti rijit kablo	2,5 / 25mm ²
-----------------------------	-------------------------

Kafes kelepçe konumu	bir hizada
----------------------	------------

Bağlantı tipi	vidalı
---------------	--------

Ekipman

NC kontaklarının adeti	0
------------------------	---

NO kontaklarının adeti	2
------------------------	---

INV kontaklarının adeti	0
-------------------------	---

Standartlar

Standart metin	IEC 60947-3 ; IEC/EN 60669-2 ; IEC/EN 60669-4
----------------	---

Avrupa yönetmeliği WEEE	ilgili değil
-------------------------	--------------

Emniyet

Koruma indeksi IP	IP20
-------------------	------

Kullanım koşulları

çalıştırma sıcaklığı	-20...50 °C
----------------------	-------------

IEC 60664 / IEC 60947-2'ye göre kirlilik derecesi	2
---	---

Rakım	2000 m
-------	--------

Saklama/taşıma sıcaklığı	-40...80 °C
--------------------------	-------------