



TYA664A



IP20



Teknik özellikler

Mimari

Bus sistemi	KNX
-------------	-----

Fonksiyonlar

Ayrılabilir veri yolu modülü	Hayır
Çok fazlı mod	farklı harici kondüktörleri anahtarlama için uygundur.
yavaşça açma	ampul korumalı yavaşça açma

Konfigürasyon

modül sayısı	8
--------------	---

Kontroller ve göstergeler

LED ekranlı	Evet
Operasyon	veri yolu olmadan manüel işletim yapılabilir, ör. binanın bulunduğu yerde

Temel elektriksel özellikler

Frekans	50/60 Hz
Anma akımı	5.2 A

Voltaj

Yardımcı gerilim	230 V AC
Giriş gerilimi	230 V AC
Bara üzerinden çalışma gerilimi	21...32 V DC

Elektrik akımı

Veri yolu akım tüketimi (veri aktarımı)	< 2.3 mA
---	----------

Boyutlar

Ray monteli cihazın genişliği (RMD)	8 modüller
-------------------------------------	------------

Güç

Kısılabılır konvansiyonel trafolar	kanal başına 300 VA
Akkor ampul gücü	20 / 300 W
IN (anma Akım) altındaki toplam güç kaybı	1.71 W
Elektronik trafolar	kanal başına 300 W

Güç kaynağı

Besleme gerilimi	230 V +10% / -15%
------------------	-------------------

Floresan ampul kontrolü

Dim edilebilir enerji tasarruflu lambalar	kanal başına 60 W
---	-------------------

LED kontrolü

Dim edilebilir, 230 V retrofit LED lamba sayısı	kanal başına mak. 8
maksimum LED/CFL lamba sayısı	8
Dim edilebilir LED lambalar	kanal başına 60 W
Kısılabilir 230 V retrofit LED lambalar	kanal başına 60 W
Güç LED	60 W

Akkor ampul kontrolü

Akkor lambalarla maksimum güç	300 W
230 V akkor lambalar ve halojen lambalar	kanal başına 300 W

Bağlantı

Bağlantı kesiti bükülgen kablo	0,75 / 2,5mm ²
Bağlantı kesiti rijit kablo	0,75 / 2.5mm ²
Kablo kesiti (bükülgen)	0.75...2.5 mm ²
Kablo enine kesiti (rijit)	0.75...2.5 mm ²
Veri yolu bağlantı ünitesi	bütünleşik veri yolu kuplaj ünitesi
Bağlantı tipi	QuickConnect eklenti terminalleri ile
Veri yolu bağlantısı	bağlantı ucu ile veri yolu bağlantısı
Bağlantı tipi	hızlı bağlantı

Ayarlar

Desteklenen yapılandırma modları	system
parametreleştirme	veri yolu voltaj kesintisi/geri gelmesi halinde parametre ile tanımlanabilir davranış

Teslimat kapsamı

Bus bağlantısı dahil	Evet
----------------------	------

Ekipman

Modüler genişleme	Hayır
Dim prensibi	yük tipine göre faz açma veya faz kesme, kendiliğinden öğrenen
Düşük ses	çok düşük gürültü

Kullanım

Yerel işlem / elle işlem	Evet
--------------------------	------

Kullanım koşulları

çalıştırma sıcaklığı	-5...45 °C
Saklama/taşıma sıcaklığı	-20...70 °C

Kimlik

Cihaz ailesi	TYA
ana tasarım hattı	KNX