



SBN316

Teknik özellikler

Mimari

Sipariş tipi	Kapalı şalter
Nötr durum	Nötrsüz
Kutup sayısı	3 P
kutup türü	3 P

Konfigürasyon

modül sayısı	2
--------------	---

Temel elektriksel özellikler

Anma çalışma gerilimi Ue	400 V
Frekans	50/60 Hz

Voltaaj

anma izolasyon gerilimi	440 V
Tip 1 gerilim girişi	AC
Anma darbe dayanım gerilimi	4000 V

Elektrik akımı

AC21 kategori B'de anma çalışma akımı	16 A
AC22 kategori A ile geçerli akım değeri	16 A
Anma akımı	16 A
anma kısa süreli dayanma akımı 1s	0.24 kA
Panoların dışındaki termik anma akımı	16 A
AC21 kategori A'da anma çalışma akımı	16 A
AC22 kategori B'ye göre geçerli akım değeri	16 A

Boyutlar

Kurulan ürünün derinliği	68 mm
Monte edilen ürünün yüksekliği	83 mm
Kurulu ürünün genişliği	35 mm

Frekans

Frekans	50 ila 60 Hz
---------	--------------

Güç

IN (anma Akım) altındaki toplam güç kaybı	1.2 W
In (anma akımda) kutup başına güç kaybı	0.4 W

Dayanıklılık

Çalışma döngülerinde AC21'de anma yükte elektrik dayanıklılığı	25000
--	-------

Çalışma döngülerinde AC22'de anma yükte elektrik dayanıklılığı	25000
--	-------

Mekanik operasyon sayısı	200000
--------------------------	--------

Kurulum, montaj

Sıkma torku	1,8Nm
-------------	-------

Bağlantı

Bağlantı kesiti bükülgen kablo	1,5 / 10mm ²
--------------------------------	-------------------------

Bağlantı kesiti rijit kablo	1,5 / 16mm ²
-----------------------------	-------------------------

Kafes kelepçe konumu	kapalı ayar
----------------------	-------------

Bağlantı tipi	vidalı
---------------	--------

Ekipman

NC kontaklarının adeti	0
------------------------	---

NO kontaklarının adeti	3
------------------------	---

INV kontaklarının adeti	0
-------------------------	---

Standartlar

Standart metin	IEC 60947-3 ; IEC/EN 60669-2 ; IEC/EN 60669-4
----------------	---

Emniyet

atisreachconform	Yes
------------------	-----

atisrohsconform	Yes
-----------------	-----

atishalogenfreeexternallymaintained	No
-------------------------------------	----

Kullanım koşulları

çalıştırma sıcaklığı	-20...50 °C
----------------------	-------------

IEC 60664 / IEC 60947-2'ye göre kirlilik derecesi	2
---	---

Rakım	2000 m
-------	--------

Saklama/taşıma sıcaklığı	-40...80 °C
--------------------------	-------------