



TYF646M



Teknik özellikler

Mimari

Bus sistemi	KNX
Sabitleme modu	REG

Fonksiyonlar

Ayrılabilir veri yolu modülü	Hayır
Çok fazlı mod	farklı harici kondüktörleri anahtarlama için uygundur.

Konfigürasyon

modül sayısı	4
--------------	---

Kontroller ve göstergeler

Operasyon	veri yolu olmadan manüel işletim yapılabilir, ör. binanın bulunduğu yerde
Manuel seçim anahtarları / butonlar	kanal/cihaz için 4 işletim düğmesi, açık/kapalı (yukarı/aşağı) ve veri yolu fonksiyonu Açık/Kapalı
buton / push-buton	programlama düğmesi ve kırmızı programlama LED ile

Bağlanabilirlik

ikili giriş sayısı	2
--------------------	---

Voltaj

maksimum anahtarlama kapasitesi	230 V AC
Yardımcı gerilim	230 V AC
Bara üzerinden çalışma gerilimi	21...32 V DC

Elektrik akımı

akım yapabilme	maks. 800 A /200 µs
Çıkış akımı	maks. 16 A
Elektronik çıkışlar için anahtarlama akımı	maks. 50 mA

Boyutlar

Derinlik	70 mm
DIN rayından itibaren montaj yüksekliği	63 mm
Ray monteli cihazın genişliği (RMD)	4 modüller
Yükseklik	90 mm
Genişlik	72 mm

Güç

Floresan lambalar ikili devre	2300 W /140 µF
Konvansiyonel transformatörler	1200 VA

Materyaller

RAL rengi	RAL 7035 - Açık gri
-----------	---------------------

Floresan ampul kontrolü

Floresan lambalar paralel kompanzasyonlu	1160 W /140 µF
--	----------------

Akkor ampul kontrolü

230 V akkor lambalar	3000 W
230 V halojen lambalar	2500 W

Bağlantı

Osram EB QT-FH 4x14W	10 Parça
Osram EB QT-FQ 2 x 54 W	11 Parça
Osram EB QTP 2x58 W	11 Parça
Kablo kesiti (bükülgen)	0.5...4 mm ²
Veri yolu bağlantı ünitesi	bütünleşik veri yolu kuplaj ünitesi
Bağlantı tipi	vidalı terminaller ile
Veri yolu bağlantısı	bağlantı ucu ile veri yolu bağlantısı

Ayarlar

Desteklenen yapılandırma modları	system
----------------------------------	--------

Teslimat kapsamı

Bus bağlantısı dahil	Evet
----------------------	------

Ekipman

Modüler genişleme	Hayır
Kontrol	tek oda ayrı kumandası için, sürekli (PI) veya anahtarlanmış (2-nokta) kontrol için

Emniyet

Koruma indeksi IP	IP20
atishalogenfreeexternallymaintained	Yes

Kullanım koşulları

çalıştırma sıcaklığı	-5...45 °C
Saklama/taşıma sıcaklığı	-20...70 °C

Kimlik

ana tasarım hattı	KNX
-------------------	-----