



WXF301

#### Teknik özellikler

##### Mimari

Sabitleme modu kırpılmış

##### Uyumluluk

IFTTT desteği mevcut Hayır

##### Temel elektriksel özellikler

Anma gerilimi 250 V

Frekans 50/60 Hz

##### Elektrik akımı

Anma akımı 10 A

##### Boyutlar

Derinlik 34 mm

Yükseklik 45 mm

Genişlik 45 mm

##### Materyaller

Yüzey görüntüsü mat

Yüzey işleme tipi işlenmemiş

##### Bağlantı

Bağlantı kesiti bükülgen kablo 1,5 / 2,5mm<sup>2</sup>

Bağlantı kesiti rijit kablo 1,5 / 2,5mm<sup>2</sup>

##### Ekipman

Şeffaf ürün etiketi Hayır

##### Standartlar

Onaylar EN 60669-1

##### Emniyet

Mekanik darbelere karşı IK koruma kodu 05

##### Kullanım koşulları

çalıştırma sıcaklığı -10...35 °C

Saklama/taşıma sıcaklığı -10...50 °C

##### Kimlik

Menzil gallery