



WXF301

#### Teknik özellikler

##### Mimari

Sabitleme modu	kırpılmış
----------------	-----------

##### Uyumluluk

IFTTT desteği mevcut	Hayır
----------------------	-------

##### Temel elektriksel özellikler

Anma gerilimi	250 V
---------------	-------

Frekans	50/60 Hz
---------	----------

##### Elektrik akımı

Anma akımı	10 A
------------	------

##### Boyutlar

Derinlik	34 mm
----------	-------

Yükseklik	45 mm
-----------	-------

Genişlik	45 mm
----------	-------

##### Materyaller

Yüzey görüntüsü	mat
-----------------	-----

Yüzey işleme tipi	işlenmemiş
-------------------	------------

##### Bağlantı

Bağlantı kesiti bükülgen kablo	1,5 / 2,5mm <sup>2</sup>
--------------------------------	--------------------------

Bağlantı kesiti rijit kablo	1,5 / 2,5mm <sup>2</sup>
-----------------------------	--------------------------

##### Ekipman

Şeffaf ürün etiketi	Hayır
---------------------	-------

##### Standartlar

Onaylar	EN 60669-1
---------	------------

##### Emniyet

Mekanik darbelere karşı IK koruma kodu	05
--	----

##### Kullanım koşulları

çalıştırma sıcaklığı	-10...35 °C
----------------------	-------------

Saklama/taşıma sıcaklığı	-10...50 °C
--------------------------	-------------

##### Kimlik

Menzil	gallery
--------	---------