



WXF301

Teknik özellikler

Mimari

Sabitleme modu kırpılmış

Uyumluluk

IFTTT desteği mevcut Hayır

Temel elektriksel özellikler

Anma gerilimi 250 V

Frekans 50/60 Hz

Elektrik akımı

Anma akımı 10 A

Boyutlar

Derinlik 34 mm

Yükseklik 45 mm

Genişlik 45 mm

Materyaller

Yüzey görüntüsü mat

Yüzey işleme tipi işlenmemiş

Ekipman

Şeffaf ürün etiketi Hayır

Standartlar

Avrupa yönetmeliği WEEE ilgili

Emniyet

Mekanik darbelere karşı IK koruma kodu 05

Kullanım koşulları

çalıştırma sıcaklığı -10...35 °C

Saklama/taşıma sıcaklığı -10...50 °C

Kimlik

Menzil gallery