



TCC530E

IP41

Teknik özellikler

Mimari

Bus sistemi KNX

Bağlanabilirlik

ikili giriş sayısı 0

Voltaaj

Bara üzerinden çalışma gerilimi 21...32 V DC

Boyutlar

Boyutlar (Ø x H) 78 x 70 mm

Kurulum açıklığı Ø 60...63 mm

Önerilen kurulum yüksekliği 2.5...3.5 m

Kurulum duvar kalınlığı 10...28 mm

Algılama

Algılama açısı 360 °

Algılama açısı 360 °

Dikey algılama açısı 55 °

Yerde algılama alanı Ø ≈ 7 m

Masa yüksekliğinde algılama alanı Ø ≈ 5 m

Ön algılama mesafesi 7 m

Yan algılama mesafesi 8 m

Materyaller

Renk beyaz

RAL rengi RAL 9010 - Saf beyaz

Malzeme PC-ABS

Yüzey görüntüsü mat

Aydınlatma kontrolü

Parlaklık ölçüm aralığı 5 / 1000 Lux

Kurulum, montaj

maksimum Montaj Yüksekliği 4 m

Bağlantı

Veri yolu bağlantı ünitesi bütünüleşik veri yolu kuplaj ünitesi

Veri yolu bağlantısı bağlantı ucu ile veri yolu bağlantısı

Ayarlar

Desteklenen yapılandırma modları system

Ayarlanabilen gecikme süresi

1 mn...1 sa

Teslimat kapsamı

Bus bağlantısı dahil

Evet

Ekipman

Kanal Sayısı

2

Yatay algılama açısı

360 °

Kullanım koşulları

çalıştırma sıcaklığı

-10...45 °C

Saklama/taşıma sıcaklığı

-20...60 °C

Kimlik

ana tasarım hattı

KNX