



TXA664A



Teknik özellikler

Mimari

Bus sistemi	KNX
-------------	-----

Fonksiyonlar

Çok fazlı mod	farklı harici kondüktörleri anahtarlama için uygundur.
yavaşça açma	ampul korumalı yavaşça açma

Konfigürasyon

modül sayısı	8
--------------	---

Kontroller ve göstergeler

Operasyon	veri yolu olmadan manüel işletim yapılabilir, ör. binanın bulunduğu yerde
-----------	---

Temel elektriksel özellikler

Frekans	50/60 Hz
Anma akımı	5.2 A

Voltaaj

Yardımcı gerilim	230 V AC
Giriş gerilimi	230 V AC
Bara üzerinden çalışma gerilimi	21...32 V DC

Elektrik akımı

Veri yolu akım tüketimi (veri aktarımı)	< 2.3 mA
---	----------

Sigorta

Sigorta	kısa devre ve aşırı yüke dayanıklı (elektronik sigorta)
---------	---

Boyutlar

Ray monteli cihazın genişliği (RMD)	8 modüller
-------------------------------------	------------

Güç

Kısıllabilir konvansiyonel trafolar	kanal başına 300 VA
Akkor ampul gücü	20 / 300 W
IN (anma Akım) altındaki toplam güç kaybı	1.71 W
Varyatör gücü	0 / 300 W
Elektronik trafolar	kanal başına 300 W

Güç kaynağı

Besleme gerilimi	230 V +10% / -15%
------------------	-------------------

Floresan ampul kontrolü

Dim edilebilir enerji tasarruflu lambalar	kanal başına 60 W
Enerji aydınlatma floresanları	4 x 60W

LED kontrolü

Dim edilebilir, 230 V retrofit LED lamba sayısı	kanal başına mak. 8
maksimum LED/CFL lamba sayısı	8
Dim edilebilir LED lambalar	kanal başına 60 W
Güç LED	60 W

Akkor ampul kontrolü

Akkor lambalarla maksimum güç	300 W
230 V akkor lambalar ve halojen lambalar	kanal başına 300 W

Bağlantı

Bağlantı kesiti bükülgen kablo	0,75 / 2,5mm ²
Bağlantı kesiti rijit kablo	0,75 / 2.5mm ²
Kablo kesiti (bükülgen)	0.75...2.5 mm ²
Kablo enine kesiti (rijit)	0.75...2.5 mm ²
Veri yolu bağlantı ünitesi	bütünleşik veri yolu kuplaj ünitesi
Bağlantı tipi	QuickConnect eklenti terminalleri ile
Veri yolu bağlantısı	bağlantı ucu ile veri yolu bağlantısı
Bağlantı tipi	hızlı bağlantı

Ayarlar

Desteklenen yapılandırma modları	easy, system
----------------------------------	--------------

Teslimat kapsamı

Bus bağlantısı dahil	Evet
----------------------	------

Ekipman

Priz sayısı	4
Trafo merkezi girişi	Hayır
Enerji eklemeye uygun	Hayır
Modüler genişleme	Hayır
Dim prensibi	yük tipine göre faz açma veya faz kesme, kendiliğinden öğrenen
Düşük ses	çok düşük gürültü

Kullanım

Yerel işlem / elle işlem	Evet
--------------------------	------

Kullanım koşulları

çalıştırma sıcaklığı	-5...45 °C
Saklama/taşıma sıcaklığı	-20...70 °C

Kimlik

Cihaz ailesi	TXA
ana tasarım hattı	KNX