




TXC511

IP41



Teknik özellikler

Mimari

Bus sistemi KNX

Bağlanabilirlik

ikili giriş sayısı 0

Voltaaj

Bara üzerinden çalışma gerilimi 21...32 V DC

Elektrik akımı

Veri yolu akım tüketimi (veri aktarımı) 12 mA

Veri yolu akım tüketimi (boş) 12 mA

Boyutlar

Boyutlar (Ø x H) 110 x 44 mm

Önerilen kurulum yüksekliği 2.5...3.5 m

Algılama

Algılama açısı 360 °

Dikey algılama açısı 55 °

Ön algılama mesafesi 7 m

Yan algılama mesafesi 6 m

Materyaller

Renk beyaz

RAL rengi RAL 9010 - Saf beyaz

Malzeme PC-ABS

Yüzey görüntüsü mat

Aydınlatma kontrolü

Parlaklık ölçüm aralığı 5 / 1200 Lux

Kurulum, montaj

maksimum Montaj Yüksekliği 4 m

Bağlantı

Veri yolu bağlantı ünitesi bütünlük veri yolu kuplaj ünitesi

Veri yolu bağlantısı bağlantı ucu ile veri yolu bağlantısı

Ayarlar

Desteklenen yapılandırma modları system

Ayarlanabilen gecikme süresi ≈ 1...30 mn

Teslimat kapsamı

Bus bağlantısı dahil

Evet

Ekipman

Kanal Sayısı

1

Yatay algılama açısı

360 °

Döndürme

Dedektör kafası 90 ° döndürülür

Kullanım koşulları

çalıştırma sıcaklığı

0...45 °C

Saklama/taşıma sıcaklığı

-10...60 °C

Kimlik

ana tasarım hattı

KNX