



TYA606A



priz modülü 6x 4A /230V~, KNX

Teknik özellikler

Mimari

Sabitleme modu REG

Fonksiyonlar

Çok fazlı mod

farklı harici kondüktörleri anahtarlama için uygundur.

Konfigürasyon

modül sayısı 4

Temel elektriksel özellikler

Anma akımı 4 A

Voltaj

Bara üzerinden çalışma gerilimi 21...32 V DC

Elektrik akımı

Veri yolu akım tüketimi (veri aktarımı) 4 mA

Veri yolu akım tüketimi (boş) 3 mA

giriş devresi sayısı 0

maksimum geçiş akımı 4 A

cos ϕ = 0.8'de anahtarlama akımı maks. 4 A

Boyutlar

Derinlik 65 mm

Ray monteli cihazın genişliği (RMD) 4 modüller

Yükseklik 90 mm

Güç

Elektronik transfo ile maksimum enerji 800 W

IN (anma Akım) altındaki toplam güç kaybı 1 W

Çıkış gücü 800 W

Konvansiyonel transformatörler 800 VA

Elektronik trafolar 800 W

Materyaller

Renk açık gri

Floresan ampul kontrolü

Enerji tasarruflu lambalar 6 x 23 W

Enerji aydınlatma floresanları 6x23W

LED kontrolü

maksimum LED/CFL lamba sayısı	6
Güç LED	72 W

Akkor ampul kontrolü

Akkor lambalarla maksimum güç	800 W
230 V akkor lambalar	800 W
230 V halojen lambalar	800 W
230 V akkor lambalar ve halojen lambalar	800 W

Bağlantı

Kablo kesiti (bükülgen)	0.75...2.5 mm ²
Kablo enine kesiti (rijit)	0.75...2.5 mm ²
Veri yolu bağlantı ünitesi	bütünleşik veri yolu kuplaj ünitesi
Veri yolu bağlantısı	bağlantı ucu ile veri yolu bağlantısı

Ayarlar

Desteklenen yapılandırma modları	system
----------------------------------	--------

Teslimat kapsamı

Bus bağlantısı dahil	Evet
----------------------	------

Ekipman

Modüler genişleme	Hayır
-------------------	-------

Emniyet

Koruma indeksi IP	IP20
-------------------	------

Kullanım koşulları

çalıştırma sıcaklığı	-5...45 °C
Saklama/taşıma sıcaklığı	-20...70 °C

Kimlik

ana tasarım hattı	KNX
-------------------	-----