



TYA670D

#### Teknik özellikler

#### Fonksiyonlar

|                |                                                                                                                    |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Işık sahneleri | maksimum 16 EIB grubunda ve maksimum 16 ışık manzarasında maksimum 64 DALI cihazı                                  |
| Anahtarlama    | DALI/DSI arabirimli elektronik balastların (EVGlerin) ve Tronic transformatörlerin anahtarlama ve kontrolleri için |

#### Konfigürasyon

|              |   |
|--------------|---|
| modül sayısı | 4 |
|--------------|---|

#### Kontroller ve göstergeler

|                                     |                                                                                                                                        |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Operasyon                           | veri yolu olmadan manüel işletim yapılabilir, ör. binanın bulunduğu yerde                                                              |
| Gösterge / ekran                    | manüel işletim sırasında grup halinde belirtmek için 2 haneli kırmızı LED                                                              |
| Manuel seçim anahtarları / butonlar | kanal/cihaz için 4 işletim düğmesi, açık/kapalı (daha parlak/daha karanlık) ve her kanal / cihaz için veri yolu fonksiyonu açık/kapalı |
| buton / push-buton                  | programlama düğmesi ve kırmızı programlama LED ile                                                                                     |

#### Temel elektriksel özellikler

|         |          |
|---------|----------|
| Frekans | 50/60 Hz |
|---------|----------|

#### Voltaj

|                                 |                                                              |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Çalışma gerilimi                | 240 V DC                                                     |
| Bara üzerinden çalışma gerilimi | 21...32 V DC                                                 |
| DALI gerilimi                   | 16 V DC                                                      |
| Gerilim                         | DALI master olarak ve DALI cihazları için güç besleme olarak |

#### Boyutlar

|                                         |            |
|-----------------------------------------|------------|
| Derinlik                                | 70 mm      |
| DIN rayından itibaren montaj yüksekliği | 63 mm      |
| Ray monteli cihazın genişliği (RMD)     | 4 modüller |
| Yükseklik                               | 90 mm      |
| Genişlik                                | 72 mm      |

#### Güç

|                                           |        |
|-------------------------------------------|--------|
| Tüketilen güç                             | 0.15 W |
| IN (anma Akım) altındaki toplam güç kaybı | 3 W    |

#### Materyaller

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| RAL rengi | RAL 7035 - Açık gri |
| Malzeme   | plastik             |

**Bağlantı**

|                            |                                       |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Veri yolu bağlantı ünitesi | bütünleşik veri yolu kuplaj ünitesi   |
| Bağlantı tipi              | vidalı terminaller ile                |
| Veri yolu bağlantısı       | bağlantı ucu ile veri yolu bağlantısı |

**Kablo**

|                                             |             |
|---------------------------------------------|-------------|
| 1,5 mm <sup>2</sup> 'de DALI kablo uzunluğu | maks. 300 m |
|---------------------------------------------|-------------|

**Ayarlar**

|                                  |                                                                      |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Desteklenen yapılandırma modları | system                                                               |
| Programlama                      | arıza sırasında DALI cihazının değişimi veya ETS kullanımı mümkündür |

**Ekipman**

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| Priz sayısı | 1               |
| Ürün tipi:  | ürün tipi: DALI |

**Kullanım koşulları**

|                          |                                                            |
|--------------------------|------------------------------------------------------------|
| çalıştırma sıcaklığı     | 5...45 °C                                                  |
| Saklama/taşıma sıcaklığı | -20...70 °C (> 45 ° C'de saklanması servis ömrünü azaltır) |

**Kimlik**

|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| Ürün ailesi       | ürün ailesi: aydınlatma |
| ana tasarım hattı | KNX                     |